



## Nástrčný klíč, zalomený, Rozměr klíče: 17 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	621340 17
GTIN	4045197528162
Třída artiklu	62C

### Popis

#### Provedení:

Kovaný pro nejvyšší nároky se zvláště úzce tolerovanými otvory klíčů. Speciální dutý tvar, pro matice na dlouhých přesahujících šroubech. Oboustranné stejné otvory klíčů; vel. 6 a 7 oboustranný 6-hran, od vel. 8 se 6-hranem na dlouhém a 12-hran na krátkém rameni. Cca 90 – 95° zalomený.

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Délka klíče L<sub>1</sub>: 187 mm

Délka klíče L<sub>2</sub>: 39 mm

Ø otvoru F: 13 mm

### Technický popis

Délka klíče L <sub>2</sub>	39 mm
Délka ramena krátká strana	12-hranný nástrčný klíč
Ø otvoru F	13 mm
Délka ramena krátká strana	6-hranný nástrčný klíč
Délka klíče L <sub>1</sub>	187 mm
Rozměr klíče	17 mm
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Úhel	90 - 95 stupeň

Výrobní postup	kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ano
Druh produktu	Nástrčný klíč

---

### Příslušenství

Sada nástrčných klíčů, zalomené Počet klíčů 8	621345 8
Sada nástrčných klíčů, zalomené Počet klíčů 11	621345 11