

Oboustranný nástrčný klíč, Rozměr klíče: 16X17 mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 620500 16X17 |
| GTIN | 8414909014945 |
| Třída artiklu | 66B |

Popis

Provedení:

Kované; s masivní 6-hrannou stopkou pro klíče a příčným otvorem pro roubík. Velmi silné; s hlubokými vnitřními 6-hrany pro vyčnívající čepy.

Norma:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Celková délka: 153 mm

Otvor pro Ø roubíku: 7 mm

Stopka s vnějším 6-hranem S: 16 mm

Technický popis

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Stopka s vnějším 6-hranem S | 16 mm |
| Otvor pro Ø roubíku | 7 mm |
| Celková délka | 153 mm |
| Otvor klíče 2 | 17 mm |
| Otvor klíče 1 | 16 mm |
| Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč |
| Výrobní postup | kované |
| Materiál | Chromvanadiová ocel |
| Povrch | chromovaný |
| Druh produktu | Nástrčný klíč |

Příslušenství

Sada dvojitéch nástrčných klíčů Počet klíčů 9

620600 9