

Koken**Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palce Surface Drive, Rozměr klíče: 9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	650130 9
GTIN	4991644317943
Třída artiklu	63R

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Profil Surface-Drive uchopí šrouby na stranách a chrání citlivé rohy. Díky tomu se spolehlivě zabrání pevnému dosednutí nástavců na šroubech.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Technický popis

Rozměr klíče	9 mm
Ø na hnané straně	14,5 mm
Délka	32 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Vhodné pro použití strojů	ano

Druh produktu

Nástrčné klíče

Příslušenství

Sada pojistných svorek pro vložky, 3/8 palce včetně stahováku, 10dílná Typ 1

650790 1

Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 18 mm

650800 18

Stahovák pro pojistné svorky

650785

Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X14 mm

650900 2,5X14