

Koken**Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palce Surface Drive, Rozměr klíče: 13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	650130 13
GTIN	4991644317981
Třída artiklu	63R

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Profil Surface-Drive uchopí šrouby na stranách a chrání citlivé rohy. Díky tomu se spolehlivě zabrání pevnému dosednutí nástavců na šroubech.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Technický popis

Rozměr klíče	13 mm
Délka	32 mm
Ø na hnané straně	19,5 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč Surfacedrive

Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Sada pojistných svorek pro vložky, 3/8 palce včetně stahováku, 10dílná Typ 2	650790 2
Stahovák pro pojistné svorky	650785
Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 22 mm	650800 22