

## 1000hranný úhlový šroubovák, Pro šrouby: M6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	627530 M6
GTIN	4027539122399
Třída artiklu	66B

### Popis

**Provedení:**

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Chromvanadiová ocel, povrch niklovaný.

**Pro šrouby XZN.**

### Technický popis

Délka ramen	80×28 mm
Pro šrouby	M6
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky