

## 1000hranný úhlový šroubovák, Pro šrouby: M8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	627530 M8
GTIN	4027539122405
Třída artiklu	66B

### Popis

**Provedení:**

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Chromvanadiová ocel, povrch niklovaný.

**Pro šrouby XZN.**

### Technický popis

Délka ramen	90×32 mm
Pro šrouby	M8
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky