

**Diamantový talířový brusný kotouč D×T×H (mm), 125×23×20, Typ: D151****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	597750 D151
GTIN	9003177313998
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

**Hrncové a talířové kotouče s diamantovou brusnou vrstvou** v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu. Hrubozrnné pro největší úběr. **Specifikace: D151C75B DIAGO W-Carbide.**

**Použití:**

**Univerzálně použitelné pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů.** Pro broušení **tvrdokovových nástrojů a materiálů bez obsahu železa, tvořících krátké třísky.** Velmi vhodné pro suchý brus, lze však použít také při mokřém broušení.

**Technický popis**

Zrnitost	D151
Specifikace	Karbid D151C75B DIAGO W
Zkratka brusiva	D
Proces broušení	broušení nástrojů

Brusivo	diamant
Tvar	12A2F
Ø kotouče D	125 mm
Šířka kotouče T	23 mm
Atribut názvu produktu	125×23×20
Ø otvoru H	20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně	5 mm
Výška brusné vrstvy X	4 mm
Druh produktu	Brusný talíř

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
mokré max.	omezené použití		
suché	vhodný		