



## Diamantový orovnávač se stopkou MK1, Hmotnost diamantu: 0,4kt



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 599720 0,4    |
| GTIN           | 9003172494579 |
| Třída artiklu  | 53Y           |

### Popis

#### Provedení:

Standardní orovnávač brusných kotoučů pro všechny stroje s vhodným upínačem. Orovnávače jsou dimenzovány jako orovnávače **na jedno použití**, musí být po dosažení hranice opotřebení kompletně obnoveny. (Není možné je v pouzdru přesadit.)

S plochou na klíč pro jednoduchou demontáž. **Jednozrnný** diamantový orovnávač na jedno použití.

#### Použití:

Pro přesné orovnávaní a přebroušování brusných kotoučů, pro obnovování definovaného stavu náradí (neházivosti, chodu v rovině, profilu brusného kotouče, struktury povrchu, chování při broušení). Pro jednotlivou výrobu a výrobu malých sérií, zajistěte dostatečný přívod chladicího média. Krátké upínání (volná délka < 2×D) brání vzniku vibrací. Pro rovné, **lehce konkávní a konvexní** profily brusných kotoučů pro vnější kulaté, ploché, **vnitřní kulaté a bezhrotové broušení**. Dbejte bezpodmínečně na odpovídající montážní polohu (sklon 3° až 15° ke středu brusného kotouče pro oba směry os). Pro dosažení rovnoměrného opotřebení pravidelně otáčejte orovnávač v držáku o 90°.

### Technický popis

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Typ orovnávače              | jednozrnný             |
| Celková délka L             | 49 mm                  |
| Pro rozměr brusného kotouče | Ø 125×30 – Ø 250×15 mm |
| Hmotnost diamantu           | 0,4 kt                 |
| Ø hlavy D <sub>2</sub>      | 12,4 mm                |

Zkratka brusiva

D

Druh produktu

Ruční orovnávač