



Diamantový orovnávač se stopkou MK1, Hmotnost diamantu: 1,5kt



Údaje o objednávce

Artikové číslo	599720 1,5
GTIN	9003178055569
Třída artiklu	53Y

Popis

Provedení:

Standardní orovnávač brusných kotoučů pro všechny stroje s vhodným upínačem. Orovnávače jsou dimenzovány jako orovnávače **na jedno použití**, musí být po dosažení hranice opotřebení kompletně obnoveny. (Není možné je v pouzdru přesadit.)

S plochou na klíč pro jednoduchou demontáž. **Jednozrný** diamantový orovnávač na jedno použití.

Použití:

Pro přesné orovnávání a přebrušování brusných kotoučů, pro obnovování definovaného stavu náradí (neházivosti, chodu v rovině, profilu brusného kotouče, struktury povrchu, chování při broušení). Pro jednotlivou výrobu a výrobu malých sérií, zajistěte dostatečný přívod chladicího média. Krátké upínání (volná délka < 2×D) brání vzniku vibrací. Pro rovné, **lehce konkávní a konvexní** profily brusných kotoučů pro vnější kulaté, ploché, **vnitřní kulaté a bezhrotové broušení**. Dbejte bezpodmínečně na odpovídající montážní polohu (sklon 3° až 15° ke středu brusného kotouče pro oba směry os). Pro dosažení rovnoměrného opotřebení pravidelně otáčejte orovnávač v držáku o 90°.

Technický popis

Hmotnost diamantu	1,5 kt
Typ orovnávače	jednozrný
Celková délka L	49 mm
Pro rozměr brusného kotouče	Ø 400×100 – Ø 800×50 mm
Ø hlavy D ₂	12,4 mm

Zkratka brusiva

D

Druh produktu

Ruční orovnávač