



Diamantový orovnávač válcový, Hmotnost diamantu: 0,4kt



Údaje o objednávce

Artikové číslo	599700 0,4
GTIN	9003172494586
Třída artiklu	53Y

Popis

Provedení:

Standardní orovnávač brusných kotoučů pro všechny stroje s vhodným upínačem. Orovnávače jsou dimenzovány jako orovnávače **na jedno použití**, tento se musí po dosažení hranice opotřebení kompletně vyměnit. (Není možné je v pouzdru přesadit.) **Jednozrnný** diamantový orovnávač na jedno použití.

Použití:

Pro přesné orovnávaní a přebroušování brusných kotoučů, pro obnovování definovaného stavu nářadí (neházivosti, chodu v rovině, profilu brusného kotouče, struktury povrchu, chování při broušení). Pro jednotlivou výrobu a výrobu malých sérií, zajistěte dostatečný přívod chladicího média. Krátké upínání (volná délka < 2×D) brání vzniku vibrací. Pro rovné, **lehce konkávní a konvexní** profily brusných kotoučů pro vnější kulaté, ploché, **vnitřní kulaté a bezhrotové broušení**. Dbejte bezpodmínečně na odpovídající montážní polohu (sklon 3° až 15° ke středu brusného kotouče pro oba směry os). Pro dosažení rovnoměrného opotřebení pravidelně otáčejte orovnávač v držáku o 90°.

Technický popis

Pro rozměr brusného kotouče	Ø 125×30 – Ø 250×15 mm
Hmotnost diamantu	0,4 kt
Celková délka L	80 mm
Typ orovnávače	jednozrnný
Ø hlavy D ₁	8 mm
Zkratka brusiva	D
Druh produktu	Ruční orovnávač

