

**Diamantový talířový brusný kotouč D×T×H (mm), 150×12×20, Typ: D64****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 597820 D64 |
| GTIN | 9003174364726 |
| Třída artiklu | 53Y |

Popis**Provedení:**

Hrncové a talířové kotouče s diamantovou brusnou vrstvou v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu. Jemnozrné pro nejvyšší kvalitu povrchu při dobrém úběru. **Specifikace: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Použití:

Použitelné univerzálně pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení **tvrdokovových nástrojů a materiálů bez obsahu železa, tvořících krátké třísky.** Velmi vhodné pro suchý brus, lze však použít také při mokřém broušení.

Technický popis

| | |
|-----------------|------------------------|
| Zrnitost | D64 |
| Specifikace | Karbid D64C50B DIAGO W |
| Zkratka brusiva | D |
| Proces broušení | broušení nástrojů |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Brusivo | diamant |
| Tvar | 4A2 |
| Ø kotouče D | 150 mm |
| Šířka kotouče T | 12 mm |
| Atribut názvu produktu | 150×12×20 |
| Ø otvoru H | 20 mm |
| Šířka brusné vrstvy W na čelní straně | 5 mm |
| Výška brusné vrstvy X | 2 mm |
| Druh produktu | Brusný talíř |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|---------------|-----------------|----------------|---------|
| Tvrdokov (TK) | vhodný | | |
| Plasty, GFK | omezené použití | | |
| mokré max. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |