

**Diamantový talířový brusný kotouč D×T×H (mm), 100×25×20, Typ: D64****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	597700 D64
GTIN	9003170380126
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Hrncové a talířové kotouče s diamantovou brusnou vrstvou v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu. Jemnozrné pro nejvyšší kvalitu povrchu při dobrém úběru. **Specifikace: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Použití:

Použitelné univerzálně pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení **tvrdokovových nástrojů a materiálů bez obsahu železa, tvořících krátké třísky.** Velmi vhodné pro suchý brus, lze však použít také při mokřém broušení.

Technický popis

Zrnitost	D64
Specifikace	Karbid D64C50B DIAGO W
Zkratka brusiva	D
Proces broušení	broušení nástrojů

Brusivo	diamant
Tvar	12A2D
Ø kotouče D	100 mm
Šířka kotouče T	25 mm
Atribut názvu produktu	100×25×20
Ø otvoru H	20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně	6 mm
Výška brusné vrstvy X	2 mm
Druh produktu	Brusný talíř

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
mokré max.	omezené použití		
suché	vhodný		