



## Diamantový orovnávač válcový, Hmotnost diamantu: 1,5kt



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	599700 1,5
GTIN	9003174460824
Třída artiklu	53Y

### Popis

#### Provedení:

Standardní orovnávač brusných kotoučů pro všechny stroje s vhodným upínačem. Orovnávače jsou dimenzovány jako orovnávače **na jedno použití**, tento se musí po dosažení hranice opotřebení kompletně vyměnit. (Není možné je v pouzdru přesadit.) **Jednozrnný** diamantový orovnávač na jedno použití.

#### Použití:

Pro přesné orovnávaní a přebrušování brusných kotoučů, pro obnovování definovaného stavu nářadí (neházivosti, chodu v rovině, profilu brusného kotouče, struktury povrchu, chování při broušení). Pro jednotlivou výrobu a výrobu malých sérií, zajistěte dostatečný přívod chladicího média. Krátké upínání (volná délka < 2×D) brání vzniku vibrací. Pro rovné, **lehce konkávní a konvexní** profily brusných kotoučů pro vnější kulaté, ploché, **vnitřní kulaté a bezhrotové broušení**. Dbejte bezpodmínečně na odpovídající montážní polohu (sklon 3° až 15° ke středu brusného kotouče pro oba směry os). Pro dosažení rovnoměrného opotřebení pravidelně otáčejte orovnávač v držáku o 90°.

### Technický popis

Celková délka L	70 mm
Hmotnost diamantu	1,5 kt
Typ orovnávače	jednozrnný
Pro rozměr brusného kotouče	Ø 400×100 – Ø 800×50 mm
Ø hlavy D <sub>1</sub>	10 mm
Zkratka brusiva	D
Druh produktu	Ruční orovnávač

