

**Diamantový orovnávač válcový, Hmotnost diamantu: 0,7kt****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	599700 0,7
GTIN	9003174460800
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

Standardní orovnávač brusných kotoučů pro všechny stroje s vhodným upínačem. Orovnávače jsou dimenzovány jako orovnávače **na jedno použití**, tento se musí po dosažení hranice opotřebení kompletně vyměnit. (Není možné je v pouzdru přesadit.) **Jednozrnný** diamantový orovnávač na jedno použití.

**Použití:**

Pro přesné orovnávaní a přebrušování brusných kotoučů, pro obnovování definovaného stavu nářadí (neházivosti, chodu v rovině, profilu brusného kotouče, struktury povrchu, chování při broušení). Pro jednotlivou výrobu a výrobu malých sérií, zajistěte dostatečný přívod chladicího média. Krátké upínání (volná délka < 2×D) brání vzniku vibrací. Pro rovné, **lehce konkávní a konvexní** profily brusných kotoučů pro vnější kulaté, ploché, **vnitřní kulaté a bezhrotové broušení**. Dbejte bezpodmínečně na odpovídající montážní polohu (sklon 3° až 15° ke středu brusného kotouče pro oba směry os). Pro dosažení rovnoměrného opotřebení pravidelně otáčejte orovnávač v držáku o 90°.

**Technický popis**

Celková délka L	70 mm
Typ orovnávače	jednozrnný
Hmotnost diamantu	0,7 kt
Pro rozměr brusného kotouče	Ø 250×50 – Ø 400×35 mm
Ø hlavy D <sub>1</sub>	10 mm
Zkratka brusiva	D
Druh produktu	Ruční orovnávač

