

**Oboustranný kloubový klíč, Rozměr klíče: 10X11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	621400 10X11
GTIN	4018754025664
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný; otvory klíče s přesnými tolerancemi; 12-hran. Vestavěná tlačná pružina drží hlavy v dané poloze.

Stabilní dvojitá profilová stopka T; s tenkostěnnými, hlubokými hlavami s profilem AS-Drive. Pohyblivé hlavy (možnost nastavení do 220°).

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, chromovaný povrch dokončován kruhovým broušením (žádné ostré hrany).

**Technický popis**

Ø hlavy D <sub>1</sub>	14,7 mm
Ø hlavy D <sub>2</sub>	15,9 mm
Délka klíče L	202 mm
Rozměr klíče <sub>2</sub>	11 mm
Rozměr klíče <sub>1</sub>	10 mm
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčný klíč