

Garant**CNGA 09T308, BU7220, Provedení řezných hran: G****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255406 G
GTIN	4045197895301
Třída artiklu	21H

Popis**Provedení:**

Osazení 2 břity.

Popis:

Nový CBN s vyváženou kombinací odolnosti proti opotřebení a proti zlomení pro univerzální použití v kalené oceli do 67 HRC v kombinaci se speciální konstrukcí. Pro použití jak v nepřerušovaném, tak v lehce i silně přerušovaném řezu.

Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: BU7220

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,2 mmPosuv f : 0,05 - 0,15 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 140 m/min

Provedení řezných hran: G

Technický popis

Typ	BU7220
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Podmínky řezu	kontinuální

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 140 m/min
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	CBN
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Provedení řezných hran	G
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNGA 09T308
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	BU7220
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
suché	vhodný		