



## Diamantový orovnávač se stopkou MK0, Hmotnost diamantu: 0,4kt



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	599710 0,4
GTIN	9003172494562
Třída artiklu	53Y

### Popis

#### Provedení:

Standardní orovnávač brusných kotoučů pro všechny stroje s vhodným upínačem. Orovnávače jsou dimenzovány jako orovnávače **na jedno použití**, tento se musí po dosažení hranice opotřebení kompletně vyměnit. (Není možné je v pouzdru přesadit.)

S plochou na klíč pro jednoduchou demontáž. **Jednozrný** diamantový orovnávač na jedno použití.

#### Použití:

Pro přesné orovnávaní a přebroušování brusných kotoučů, pro obnovování definovaného stavu náradí (neházivosti, chodu v rovině, profilu brusného kotouče, struktury povrchu, chování při broušení). Pro jednotlivou výrobu a výrobu malých sérií, zajistěte dostatečný přívod chladicího média. Krátké upínání (volná délka < 2×D) brání vzniku vibrací. Pro rovné, **lehce konkávní a konvexní** profily brusných kotoučů pro vnější kulaté, ploché, **vnitřní kulaté a bezhrotové broušení**. Dbejte bezpodmínečně na odpovídající montážní polohu (sklon 3° až 15° ke středu brusného kotouče pro oba směry os). Pro dosažení rovnoměrného opotřebení pravidelně otáčejte orovnávač v držáku o 90°.

### Technický popis

Pro rozměr brusného kotouče	Ø 125×30 – Ø 250×15 mm
Typ orovnávače	jednozrný
Celková délka L	31,5 mm
Hmotnost diamantu	0,4 kt
Ø hlavy D <sub>2</sub>	9,3 mm

Zkratka brusiva	D
Druh produktu	Ruční orovnávač