

Garant**VNGA 160404, BU7220, Provedení řezných hran: G****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 255463 G |
| GTIN | 4045197895431 |
| Třída artiklu | 21H |

Popis**Provedení:**

Osazení 2 břity.

Popis:

Nový CBN s vyváženou kombinací odolnosti proti opotřebení a proti zlomení pro univerzální použití v kalené oceli do 67 HRC v kombinaci se speciální konstrukcí. Pro použití jak v nepřerušovaném, tak v lehce i silně přerušovaném řezu.

Typ: BU7220

Provedení řezných hran: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,2 mmPosuv f : 0,05 - 0,15 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 140 m/min**Technický popis**

| | |
|------------------------|--------|
| Typ | BU7220 |
| Provedení řezných hran | G |
| Řezný materiál | CBN |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 90 - 140 m/min |
| Posuv f | 0,05 - 0,15 mm/ot, |
| Hloubka řezu a_p | 0,05 - 0,2 mm |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Podmínky řezu | silně přerušovaný |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNGA 160404 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Atribut názvu produktu | BU7220 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|---------------|---------|-------|---------|
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| kontinuální | vhodný | | |
| nepravidelný | vhodný | | |
| přerušovaný | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |