

**Garant****WNGA 060408, BU7220, Provedení řezných hran: G****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255472 G
GTIN	4045197895462
Třída artiklu	21H

**Popis****Provedení:**

Osazení 3 břity.

**Popis:**

Nový CBN s vyváženou kombinací odolnosti proti opotřebení a proti zlomení pro univerzální použití v kalené oceli do 67 HRC v kombinaci se speciální konstrukcí. Pro použití jak v nepřerušovaném, tak v lehce i silně přerušovaném řezu.

Typ: BU7220

Provedení řezných hran: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 140 m/min**Technický popis**

Typ	BU7220
Provedení řezných hran	G
Rohový rádius	0,8 mm

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 140 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,15 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	CBN
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNGA 060408
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	BU7220
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
suché	vhodný		