

Garant**CCGW 120404, BU7220, Provedení řezných hran: G****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265421 G
GTIN	4045197895561
Třída artiklu	21H

Popis**Provedení:**

Osazení 2 břity.

Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: BU7220

Hloubka řezu a_p : 0,03 - 0,12 mmPosuv f : 0,04 - 0,12 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 160 m/min

Provedení řezných hran: G

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,04 - 0,12 mm/ot,
Řezný materiál	CBN
Hloubka řezu a_p	0,03 - 0,12 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 160 m/min

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Podmínky řezu	kontinuální
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	BU7220
Provedení řezných hran	G
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGW 120404
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	BU7220
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
suché	vhodný		