

Garant**DCGW 070204, BU7220, Provedení řezných hran: G****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	265430 G
GTIN	4045197895592
Třída artiklu	21H

Popis**Provedení:**

Osazení 2 břity.

Typ: BU7220

Provedení řezných hran: G

Hloubka řezu a_p : 0,03 - 0,12 mmPosuv f : 0,04 - 0,12 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 160 m/min**Technický popis**

Řezný materiál	CBN
Typ	BU7220
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,04 - 0,12 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Podmínky řezu	kontinuální

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,03 - 0,12 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Provedení řezných hran	G
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 160 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGW 070204
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	BU7220
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
suché	vhodný		