

Garant**CCGW 120408, BU7220, Provedení řezných hran: G****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	265424 G
GTIN	4045197895578
Třída artiklu	21H

Popis**Provedení:**

Osazení 2 břity.

Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: BU7220

Hloubka řezu a_p : 0,03 - 0,12 mmPosuv f : 0,04 - 0,12 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 160 m/min

Provedení řezných hran: G

Technický popis

Posuv f	0,04 - 0,12 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,03 - 0,12 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	BU7220
Řezný materiál	CBN

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 160 m/min
Provedení řezných hran	G
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Podmínky řezu	kontinuální
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGW 120408
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	BU7220
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
suché	vhodný		