

**Oboustranný kloubový klíč, Rozměr klíče: 16X18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	621400 16X18
GTIN	4018754025763
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované; otvory klíče s přesnými tolerancemi; 12-hran. Vestavěná tlačná pružina drží hlavy v dané poloze.

Stabilní dvojitá profilová stopka T; s tenkostěnnými, hlubokými hlavami s profilem AS-Drive. Pohyblivé hlavy (možnost nastavení do 220°).

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, chromovaný povrch dokončován kruhovým broušením (žádné ostré hrany).

**Technický popis**

Rozměr klíče <sub>2</sub>	18 mm
Délka klíče L	249 mm
Ø hlavy D <sub>2</sub>	24,7 mm
Rozměr klíče <sub>1</sub>	16 mm
Ø hlavy D <sub>1</sub>	22,2 mm
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčný klíč