

Mezní kalibrační trn s číselnou tolerancí s přídatkem na opotřebení, Typ: J



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 484026 J |
| GTIN | 2050001952547 |
| Třída artiklu | 48B |

Popis

DŮLEŽITÉ: Artikl je konfigurovatelný

Toleranční pole: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kvalita: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Jmenovitý rozměr: 60.001 - 90 mm, Intervall: 0,001

Provedení:

Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované. Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s přídatkem na opotřebení dle DIN 7164.

Mezní kalibrační trny s číselnou tolerancí, např. č. 484026 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Upozornění:

- **Zadejte přesný jmenovitý rozměr \varnothing s tolerančním polem (A – ZC) a kvalitu (6 – 13) nebo číselnou toleranci (\pm).**
- **Rozměrový mezistupeň měřicích kalibrů jsou jen mezní válečkové kalibry s rozměry za desetinnou čárkou!**
- **Hladké (přímé) \varnothing s ISO lícováním viz č. 484000; 484020; 484040 nebo na poptávku.**
- **Přebírací kalibry (bez přídatku opotřebení) viz č. 484027; 484028.**

Kalibrování: L6

Jmenovitý rozměr: 60,001 - 90 mm

Technický popis

| | |
|-----------------|---|
| Toleranční pole | A |
| Toleranční pole | G |
| Toleranční pole | H |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Toleranční pole | J |
| Toleranční pole | K |
| Toleranční pole | M |
| Toleranční pole | N |
| Toleranční pole | P |
| Toleranční pole | R |
| Toleranční pole | S |
| Toleranční pole | B |
| Toleranční pole | T |
| Toleranční pole | U |
| Toleranční pole | V |
| Toleranční pole | X |
| Toleranční pole | Y |
| Toleranční pole | Z |
| Toleranční pole | ZA |
| Toleranční pole | C |
| Toleranční pole | D |
| Toleranční pole | E |
| Toleranční pole | F |
| Toleranční pole | JS |
| Toleranční pole | CD |
| Toleranční pole | EF |
| Toleranční pole | FG |
| Toleranční pole | ZC |
| Toleranční pole | ZB |
| Hodnota tolerance | -2,7 - 5,4 |
| Norma | DIN 7164 |
| Norma | DIN 2245-1 |
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Kvalita | 8 |
| Kvalita | 10 |
| Kvalita | 9 |
| Kvalita | 12 |
| Kvalita | 6 |
| Kvalita | 11 |
| Kvalita | 13 |
| Kvalita | 7 |
| Jmenovitý rozměr | 60,001 - 90 mm |
| Druh měrky | Dobrý kalibr |
| Druh měrky | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Kalibrování | L6 |
| Druh produktu | Mezní kalibr |

Služby

| | |
|---|------------|
| Popisování laserem Typ | 018940 |
| Kalibrace DAkkS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 200 mm | 019620 200 |
| Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 200 mm | 018400 200 |
| Kalibrace DAkkS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 200 mm | 028340 200 |
| Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 200 mm | 028300 200 |