

## Přejímací kalibrační trn s číselnou tolerancí bez přídavku na opotřebení, Typ: E



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	484028 E
GTIN	2050001952714
Třída artiklu	48B

### Popis

#### DŮLEŽITÉ: Artikel je konfigurovatelný

Toleranční pole: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kvalita: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Jmenovitý rozměr: 18.001 - 24 mm, Intervall: 0,001

#### Provedení:

Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované.

Přejímací kalibry jsou zhotoveny bez přídavku na opotřebení na straně se správným rozměrem.

**Přejímací kalibr** s číselnou tolerancí, např. č. 484028 **28 + 0,01 / - 0,02**.

#### Upozornění:

- **Zadejte přesný jmenovitý rozměr  $\varnothing$  s tolerančním polem (A – ZC) a kvalitu (6 – 13) nebo číselnou toleranci ( $\pm$ ).**
- **Rozměrový mezistupeň měřících kalibrů jsou jen mezní válečkové kalibry s rozměry za desetinnou čárkou!**

Kalibrování: L6

Jmenovitý rozměr: 18,001 - 24 mm

### Technický popis

Toleranční pole	A
Toleranční pole	G
Toleranční pole	H
Toleranční pole	J
Toleranční pole	K

Toleranční pole	M
Toleranční pole	N
Toleranční pole	P
Toleranční pole	R
Toleranční pole	S
Toleranční pole	B
Toleranční pole	T
Toleranční pole	U
Toleranční pole	V
Toleranční pole	X
Toleranční pole	Y
Toleranční pole	Z
Toleranční pole	ZA
Toleranční pole	C
Toleranční pole	D
Toleranční pole	E
Toleranční pole	F
Toleranční pole	JS
Toleranční pole	CD
Toleranční pole	EF
Toleranční pole	FG
Toleranční pole	ZB
Toleranční pole	ZC
Hodnota tolerance	-1,65 - 3,3
Norma	DIN 7164
Norma	DIN 2245-1
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Kvalita	6
Kvalita	12

Kvalita	11
Kvalita	9
Kvalita	8
Kvalita	7
Kvalita	13
Kvalita	10
Jmenovitý rozměr	18,001 - 24 mm
Druh měrky	Přebírací kalibr
Kalibrování	L6
Druh produktu	Mezní kalibr

## Služby

Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm	018400 60
Kalibrace DAkKS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm	019620 60
Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm	028300 60
Kalibrace DAkKS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm	028340 60