


Mezní kalibry drážek hřídelů s číselnou tolerancí, Typ: B



Údaje o objednávce

Artikové číslo	484408 B
GTIN	2050001956583
Třída artiklu	48B

Popis

DŮLEŽITÉ: Artikel je konfigurovatelný

Jmenovitý rozměr: 6.001 - 8.999 mm

Kvalita: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Toleranční pole: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; U; V; X; Z; ZA; ZB; ZC

Provedení:

Mezní kalibry drážek hřídelů se správnou a zmetkovou stranou. Strana se správným rozměrem s **přídavkem na opotřebování** dle DIN 7164. Korpus kalibru z kalené oceli.

Pro mezirozměry nebo číselnou toleranci.

Použití:

Ke kontrole lícování ploch např. drážek.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

Upozornění:

Příklad: 15,8 m6 nebo 41,04 + 0,01 / - 0,02.

Kalibrování: L6

Jmenovitý rozměr: 6,001 - 8,999 mm

Technický popis

Jmenovitý rozměr	6,001 - 8,999 mm
Kvalita	7
Kvalita	8
Kvalita	9

Kvalita	10
Kvalita	11
Kvalita	12
Kvalita	13
Toleranční pole	A
Toleranční pole	B
Toleranční pole	C
Toleranční pole	CD
Toleranční pole	D
Toleranční pole	E
Toleranční pole	EF
Toleranční pole	F
Toleranční pole	FG
Toleranční pole	G
Toleranční pole	H
Toleranční pole	J
Toleranční pole	K
Toleranční pole	JS
Toleranční pole	M
Toleranční pole	N
Toleranční pole	P
Toleranční pole	S
Toleranční pole	R
Toleranční pole	T
Toleranční pole	U
Toleranční pole	X
Toleranční pole	V
Toleranční pole	U
Toleranční pole	Z

Toleranční pole	ZB
Toleranční pole	ZA
Toleranční pole	ZC
Toleranční pole	A
Toleranční pole	G
Toleranční pole	H
Toleranční pole	J
Toleranční pole	K
Toleranční pole	M
Toleranční pole	N
Toleranční pole	P
Toleranční pole	R
Toleranční pole	S
Toleranční pole	B
Toleranční pole	T
Toleranční pole	U
Toleranční pole	V
Toleranční pole	X
Toleranční pole	Y
Toleranční pole	Z
Toleranční pole	ZA
Toleranční pole	ZB
Toleranční pole	ZC
Toleranční pole	C
Toleranční pole	D
Toleranční pole	E
Toleranční pole	F
Toleranční pole	CD
Toleranční pole	EF

Toleranční pole	FG
Toleranční pole	JS
Kalibrování	L6
Druh produktu	Mezní kalibr drážek hřídele

Služby

Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 20 mm	018400 20
Kalibrace DAkKS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm	019620 60
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 20 mm	028300 20
Kalibrace DAkKS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm	028340 60