



## FlexiVision 100 s FlexiScope 3 rukojetí kamery, Typ: EXTENDED



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	492864 EXTENDED
GTIN	2050001957054
Třída artiklu	49C

### Popis

#### Provedení:

FlexiVision 100 je základní jednotka kamery pro průmyslové použití. Prostřednictvím řady funkcí lze během inspekce získat další obrazové informace, čímž lze realizovat zkušební proces efektivněji a procesně spolehlivěji. Přímý výstup obrazu na monitor HD (bez nutnosti PC). Možnost ukládání obrazů na USB-flash. Lze kombinovat rukojeť kamery Flexiscope 3 a HD hlavu kamery.

S rukojetí kamery FlexiScope 3 k použití všech sond FlexiScope 2 a 3. Světelný zdroj LED integrovaný v rukojeti.

#### Výhoda:

- **Rozlišení Full HD (1920×1080)**
- **Obrazová dokumentace**

S inovačními videoalgoritmy k optickému zvýraznění vlastností (selektivní barevné přizpůsobení). Optický filtr proti kouři a výparům ke kontrole běžících systémů pro odvod spalin.

#### Rozsah dodávky:

Základní jednotka kamery FlexiVision 100, rukojeť kamery FlexiScope 3 včetně DVI kabelu, USB flash disku, síťového napáječe, čisticího materiálu a přepravního kufříku.

#### Zvláštní příslušenství:

FlexiScope 2 a 3 sondy 492876- 492889.

### Technický popis

Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Endoskop

## Příslušenství

Sonda FlexiScope 2 a 3 pro rukojeť kamery, přímé snímání  
Zvláštní délka 150 mm

492876 150

Sonda FlexiScope 2 a 3 pro rukojeť kamery, boční snímání  
Zvláštní délka 110 mm

492888 110

Sonda FlexiScope 2 a 3 pro rukojeť kamery, přímé snímání  
Zvláštní délka 110 mm

492878 110

Sonda FlexiScope 2 a 3 pro rukojeť kamery, boční snímání  
Zvláštní délka 135 mm

492887 135

Sonda FlexiScope 2 a 3 pro rukojeť kamery, boční snímání  
Zvláštní délka 170 mm

492889 170

Sonda FlexiScope 2 a 3 pro rukojeť kamery, boční snímání  
Zvláštní délka 150 mm

492886 150

Sonda FlexiScope 2 a 3 pro rukojeť kamery, přímé snímání  
Zvláštní délka 135 mm

492877 135