



## Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků, Ø vrtáku: 4-10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Třída artiklu	76G

### Popis

#### Provedení:

Všestranně diamantem broušená destička z TK se **zvláště ostrými, velmi tvrdými břity**. Patentovaný 4-násobný stupňovitý profil pro rychlé odvádění vrtné drti.

#### Použití:

Přesné **vrtnání** do dlaždic, zdiva a betonu, kovu, dřeva a plastu.

#### Obsah:

Po 1 vrtáku: vel. (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

#### Upozornění:

**Pozor: Používat pouze pro vrtnání (bez přiklepu)!**

### Technický popis

Počet vrtáků	5
Ø vrtáku	4 - 10 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	TK

Použití s rázem / bez rázu	Bez příklepového vrtání
Stopka	Válcová stopka
Druh produktu	Víceúčelový vrták

## Příslušenství

Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 10 mm	787040 10
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 5 mm	787040 5
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 6 mm	787040 6
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 4 mm	787040 4
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 8 mm	787040 8