

**Montážní kleště pro pojistné kroužky, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	719955 200
GTIN	4003773231202
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Speciálně tvarované hroty pro montáž pojistných kroužků bez otvorů. S otevírací pružinou. Kleště černěné, rukojeti s plastovým potahem. Čelisti 30° zalomené.

Použití:

Pro rozpěrné pojistné kroužky a pojistné kroužky bez otvorů.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Minimální světlost štěrbiny	2,2 mm
Celková délka	200 mm
Pro hřídele Ø	od 12 mm
Použití kleští na pojistné kroužky	Rozpěrné a pojistné kroužky bez otvorů
Tvar čelistí	30° zahnutý
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	černěné

Kloub s integrovanou otevírací pružinou	ano
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Kleste na pojistné kroužky