

**Stranové štípací kleště pro mechaniky, chromované, Celková délka: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	724000 125
GTIN	4003773018506
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

S úzkou hlavou a induktivně kalenými břity. Tvrdost břitů cca 63 HRC. Vsazený kloub s chodem bez vůle.

Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	0,6 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	2,5 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	1 mm
Celková délka	125 mm
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
S otevírací pružinou	ne
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 63 HRC)

Materiál	Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	chromované
Druh produktu	Řezací kleště