



## Násobič točivého momentu od vel. 1300 v plastovém kufříku, Maximální výstupní kapacita: 1300Nm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	659980 1300
GTIN	5060207560108
Třída artiklu	66D

### Popis

#### Provedení:

Mechanické, ručně ovládané násobiče krouticího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Násobič a opěra z vysoce kvalitní oceli. S pojistkou proti přetížení pro ochranu převodovky.

**Výstup** s vnitřním čtyřhranem pro hnací nástroje jako je ráčna, příčná rukojeť, momentový klíč. Vhodné je ovládání pomocí momentového klíče, aby bylo možné kontrolovat max. zatížitelnost nástrojů a hodnoty utahení šroubů. **Výstup** s vnějším čtyřhranem k upnutí nástrčných hlavíc (kvůli vysokým utahovacím momentům použijte nejlépe hlavice pro strojní utahováky).

Velmi precizně zpracovaná převodovka s broušenými ozubenými koly a honovanými otvory zaručují exaktní a stále opakovaný převod utahovacího momentu. Jediněčná přesnost min.  $\pm 4\%$ . Velmi kompaktní a lehká konstrukce, velmi dlouhá životnost a nenáročná na údržbu.

Dodáváme v plastovém kufříku.

#### Výhoda:

Násobiče krouticího momentu umožňují přenos vysokých utahovacích momentů při použití malých pákových ramen.

#### Upozornění:

Na poptávku alternativní opěrná zařízení k č. 659980 vel. 2000 a 7000. Na poptávku se dodává č. 659980 vel. 2000 s elektronickými měřicími čidly.

### Technický popis

4hran na výstupu	3/4 palec
------------------	-----------

Maximální vstupní kapacita	260 Nm
Doporučený momentový klíč / rozsah utahování	300 Nm
Pojistka proti přetížení	ano
Poměr krouticího momentu / efekt. znásobení síly	1:5
Blokování zpětného chodu	ne
Ø D	108 mm
Hmotnost	3,8 kg
Upínací 4hran	1/2 palec
Počet opěrných přípravků (reakční desky)	2
Maximální výstupní kapacita	1300 Nm
Délka L	398 mm
Výška H	103 mm
Měřicí technika	mechanická
Přesnost měření	4 %
Rozměr R2	212 mm
Rozměr R1	77 mm
Druh produktu	Momentový klíč