

**Tvrdokovový víceúčelový vrták, Ø vrtáku: 8 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	787000 8
GTIN	4002395378197
Třída artiklu	76G

Popis**Provedení:**

Destičky z tvrdokovu s **ostře nabroušenými břity s víceúčelovým řezným úhlem. Díky středicímu vybroušení** bodově přesné navrtání i na tvrdém povrchu. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

Použití:

K vrtání různých materiálů, i v jednom pracovním kroku.

- **Cihly, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.**
- **Obkladačky, keramika, mramor, sklo.**
- **Eternit, azbestový cement, vrstvené desky.**
- **Armovací pruty v betonu.**

Upozornění:

- **Pozor: Používat pouze rotací (bez příklepu)!**
- **Rychlejší vrtání a více otvorů na jedno nabití akumulátoru než s příklepovou vrtačkou.**

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 80 mm

Celková délka: 120 mm

Technický popis

Délka spirály	80 mm
Ø vrtáku	8 mm
Celková délka	120 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Bez příklepového vrtání

Stopka

Válcová stopka

Druh produktu

Víceúčelový vrták