

VBW**Čelní štípací kleště CombiCUT® na čepy, Celková délka: 370mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	722400 370
GTIN	4005887007896
Třída artiklu	73K

Popis

Provedení:

Silné čelní štípací kleště s induktivně kalenými, stranově odsazenými břity. Není nutné nastavování nožů. Nože nastavitelné pomocí excentrických šroubů. Lakovaná ramena z trubek s plastovými rukojetmi.

Použití:

K lícovanému stříhání přečnávajících drátů.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná.

Upozornění:

Náhradní nožová hlava k dostání pouze pro modely od 2004.

Technický popis

Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	4 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	7 mm
Celková délka	370 mm
Rukojeť	ergonomické plastové rukojeti
Výrobní postup	zápustkově kované, čelní štípací kleště induktivně kalené
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Druh produktu	Řezací kleště

