

**Silové stranové štípací kleště, leštěné, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	723150 160
GTIN	4003773033141
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

Silná hlava s dodatečně induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Uložený kloub. Vysoký řezný výkon díky optimálnímu převodovému poměru.

Kleště černě atrymentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

**Použití:**

Pro všechny dráty (dlouhá životnost i u tvrdých drátů). Vysoce zatížitelné pro nejtěžší nároky.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

**Technický popis**

Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Celková délka	160 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	3,4 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	černě atramentované, hlava leštěná
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště