



Násobič točivého momentu od vel. 1300 v plastovém kufříku, Maximální výstupní kapacita: 3000Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659980 3000
GTIN	5060207567435
Třída artiklu	66D

Popis

Provedení:

Mechanické, ručně ovládané násobiče krouticího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Násobič a opěra z vysoce kvalitní oceli. S pojistkou proti přetížení pro ochranu převodovky.

Výstup s vnitřním čtyřhranem pro hnací nástroje jako je ráčna, příčná rukojeť, momentový klíč.

Vhodné je ovládání pomocí momentového klíče, aby bylo možné kontrolovat max. zatížitelnost nástrojů a hodnoty utažení šroubů. **Výstup** s vnějším čtyřhranem k upnutí nástrčných hlavice (kvůli vysokým utahovacím momentům použijte nejlépe hlavice pro strojní utahováky).

Velmi precizně zpracovaná převodovka s broušenými ozubenými koly a honovanými otvory zaručují exaktní a stále opakovaný převod utahovacího momentu. Jedinečná přesnost min. $\pm 4\%$. Velmi kompaktní a lehká konstrukce, velmi dlouhá životnost a nenáročná na údržbu.

Dodáváme v plastovém kufříku.

Výhoda:

Násobiče krouticího momentu umožňují přenos vysokých utahovacích momentů při použití malých pákových ramen.

Upozornění:

Na poptávku alternativní opěrná zařízení k č. 659980 vel. 2000 a 7000. Na poptávku se dodává č. 659980 vel. 2000 s elektronickými měřicími čidly.

Technický popis

Maximální vstupní kapacita	193 Nm
Počet opěrných přípravků (reakční desky)	1
Pojistka proti přetížení	ano
Poměr krouticího momentu / efekt. znásobení síly	1:15,5
Blokování zpětného chodu	ano
Hmotnost	6,1 kg
Ø D	108 mm
Maximální výstupní kapacita	3000 Nm
Upínací 4hran	1/2 palec
4hran na výstupu	1 palec
Doporučený momentový klíč / rozsah utahování	250 Nm
Délka L	498 mm
Výška H	131 mm
Měřicí technika	mechanická
Přesnost měření	4 %
Druh produktu	Momentový klíč