

**Čelní štípací kleště, leštěné, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	721100 160
GTIN	4003773040620
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

Silná hlava s krátkým kloubem. Břity inductivně kalené (cca 64 HRC). Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem. Vysoký střížný výkon díky optimálním převodovým poměrům.

**Norma:**

**DIN ISO 5748**

**Materiál:**

Chromvanadiová vysoce výkonná ocel, kalená, vícestupňově kalená v olejové lázni.

**Technický popis**

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4,5 mm
Celková délka	160 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5748
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity inductivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	černě atramentované
Hlava	leštěné

Druh produktu

Řezací kleště