



Sada plochých šroubováků s rukojetí Kraftform, Počet šroubováků: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660110 5
GTIN	4013288102256
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břitem) a 6-hranným osazením pro maticový klíč.

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel ze speciální oceli vysoké tvrdosti a mimořádné houževnatosti; **břity s diamantovým povlakem**. 6hranná profilová čepel od vel. 5,5 s 6hranným osazením pro klíč, povrch matně chromovaný.

Výhoda:

- **Maximální odolnost proti opotřebení a malé vyhazovací síly díky diamantovému povlaku.**
- **Rychlá a ergonomická práce díky rukojeti Kraftform.**
- **Vysoký přenos síly díky integrovaným měkkým zónám.**
- **Ochrana proti odvalení.**
- **značení symbolem výstupu a velikosti na krytce.**

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 660100: vel. 3,5; 4; 5,5; 7; 9

Technický popis

Počet šroubováků	5
Unášecí profil	Plochý šroubovák

Druh produktu

Šroubováky

Příslušenství

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 7 mm	660100 7
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 3,5 mm	660100 3,5
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 10 mm	660100 10
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 9 mm	660100 9
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 4 mm	660100 4
Držák šroubů Typ 1	666425 1
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 5,5 mm	660100 5,5