



Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform a úderovou koncovkou, Šířka břitu b: 14mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660300 14
GTIN	4013288018076
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami a úderovou koncovkou** (vel. 12 a 14 bez měkkých zón; vel. 3,5 bez úderové koncovky a s průchozí čepelí). **6hranná čepel** z houževnaté speciální oceli **průchozí až na konec rukojeti**. Od vel. 4,5 se 6hranným osazením pro maticový klíč. Povrch matně chromovaný.

Technický popis

Síla břitu a	2,5 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	16 mm
Celková délka	367 mm
Šířka břitu b	14 mm
Délka čepele	250 mm
Označení výrobce	932 A
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky