



## Silové stranové štípací kleště, chromované izolované smáčením dle VDE, Celková délka: 200mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	723535 200
GTIN	4003773018414
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Silná hlava, induktivně kalené břity (cca 64 HRC), vložený kloub bez vůle.

Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem **izolované smáčením**.

**Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201** pro práce pod napětím do 1000 V.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

### Technický popis

Celková délka	200 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	3 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4,2 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2,5 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	chromované
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště