

Garant**Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 140mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	724840 140
GTIN	4045197417015
Třída artiklu	71B

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným **povrchem**Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	1,8 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	2,8 mm
Celková délka	140 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované

Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště