



## Sada plochých šroubováků s rukojetí Kraftform, Počet šroubováků: 6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	660110 6
GTIN	4013288102263
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břitem) a 6-hranným osazením pro maticový klíč.

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

**Čepel** ze speciální oceli vysoké tvrdosti a mimořádné houževnatosti; **břity s diamantovým povlakem**. 6hranná profilová čepel od vel. 5,5 s 6hranným osazením pro klíč, povrch matně chromovaný.

#### Výhoda:

- **Maximální odolnost proti opotřebení a malé vyhazovací síly díky diamantovému povlaku.**
- **Rychlá a ergonomická práce díky rukojeti Kraftform.**
- **Vysoký přenos síly díky integrovaným měkkým zónám.**
- **Ochrana proti odvalení.**
- **značení symbolem výstupu a velikosti na krytce.**

#### Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

#### Obsah:

Po 1 šroubováku č. 660100: vel. 3,5; 4; 5,5; 7; 9; 10

### Technický popis

Počet šroubováků	6
Unášecí profil	Plochý šroubovák

Druh produktu

Šroubováky

**Příslušenství**

Držák šroubů Typ 1	666425 1
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 5,5 mm	660100 5,5
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 3,5 mm	660100 3,5
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 10 mm	660100 10
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 7 mm	660100 7
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 4 mm	660100 4
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 9 mm	660100 9