

Garant

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene®, Šířka břitu b: 2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660030 2
GTIN	4045197923288
Třída artiklu	61F

Popis

Provedení:

Mnohostranný, robustní šroubovák s kónickou čepelí.

Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřima nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepele** ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Povrch niklovaný a chromovaný, hrot černý s rovnoběžně odsazeným břitem.

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene**, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. **Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.**

- Odsazené, rovnoběžně ploché břity se přesně hodí pro normované drážky v hlavě šroubů.
- Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
- Soudečkovitý, ergonomický tvar s neklouzavým povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
- Ochrana proti odvalení.
- Značení symbolem výstupu a velikosti.

Výhoda:

- Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
- Bez efektu Cam-out.
- Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.
- Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
- Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
- Ochrana proti odvalení.
- Značení symbolem výstupu a velikosti.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Technický popis

Označení čepele	00
Šířka břitu b	2 mm
Celková délka	100 mm
Síla břitu a	0,3 mm
Délka čepele	40 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky