



## Násobič krouticího momentu v plechovém kufříku, Maximální výstupní kapacita: 1350Nm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 659975 1350   |
| GTIN           | 4018754186792 |
| Třída artiklu  | 63A           |

### Popis

#### Provedení:

Mechanické, ručně ovládané násobiče krouticího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Násobič a opěra z vysoce kvalitní oceli. S pojistkou proti přetížení pro ochranu převodovky.

**Výstup** s vnitřním čtyřhranem pro hnací nástroje jako je ráčna, příčná rukojeť, momentový klíč. Vhodné je ovládání pomocí momentového klíče, aby bylo možné kontrolovat max. zatížitelnost nástrojů a hodnoty utahení šroubů. **Výstup** s vnějším čtyřhranem k upnutí nástrčných hlavice (kvůli vysokým utahovacím momentům použijte nejlépe hlavice pro strojní utahováký). Precizní planetové převodovky zaručují přesný přenos krouticího momentu s dlouhodobou přesností  $\pm 5\%$ . Dodáváme v plechovém kufříku.

#### Výhoda:

Násobiče krouticího momentu umožňují přenos vysokých utahovacích momentů při použití malých pákových ramen.

### Technický popis

|  |        |
|--|--------|
| Maximální vstupní kapacita                       | 375 Nm |
| Převod převodovky                                | 4:1    |
| Poměr krouticího momentu / efekt. znásobení síly | 1:3,6  |
| Hmotnost   | 3,4 kg |
| Pojistka proti přetížení                         | ano    |

|  |                  |
|--|------------------|
| Upínací 4hran                                | 3/4 palec        |
| Blokování zpětného chodu                     | ne               |
| Ø D  | 90 mm            |
| Doporučený momentový klíč / rozsah utahování | 400 Nm           |
| Počet opěrných přípravků (reakční desky)     | 1                |
| 4hran na výstupu                             | 3/4 palec        |
| Maximální výstupní kapacita                  | 1350 Nm          |
| Délka L                                      | 265 mm           |
| Výška H                                      | 106 mm           |
| Měřicí technika                              | mechanická       |
| Přesnost měření                              | 5 %              |
| Řada   | MULTIPOWER MP300 |
| Druh produktu                                | Momentový klíč   |