



Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform a úderovou koncovkou, Šířka břitu b: 3,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660300 3,5
GTIN	4013288018007
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami a **úderovou koncovkou** (vel. 12 a 14 bez měkkých zón; vel. 3,5 bez úderové koncovky a s průchozí čepelí). **6hranná čepel** z houževnaté speciální oceli **průchozí až na konec rukojeti**. Od vel. 4,5 se 6hranným osazením pro maticový klíč. Povrch matně chromovaný.

Technický popis

Délka čepel	80 mm
Celková délka	161 mm
Šířka břitu b	3,5 mm
Síla břitu a	0,6 mm
Označení výrobce	932 A
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky