



## Sada plochých šroubováků s rukojetí Kraftform a úderovou koncovkou, Počet šroubováků: 6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	660310 6
GTIN	4013288101778
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami a **úderovou koncovkou** (vel. 12 a 14 bez měkkých zón; vel. 3,5 bez úderové koncovky a s průchozí čepelí). **6hranná čepel** z houževnaté speciální oceli **průchozí až na konec rukojeti**. Od vel. 4,5 se 6hranným osazením pro maticový klíč. Povrch matně chromovaný.

#### Obsah:

Po 1 šroubováku č. 660300: vel. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10

### Technický popis

Počet šroubováků	6
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

### Příslušenství

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 10 mm	660300 10
	660300 12

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou  
koncovkou Šířka břitu b 12 mm

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou  
koncovkou Šířka břitu b 4,5 mm

660300 4,5

Držák šroubů Typ 1

666425 1

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou  
koncovkou Šířka břitu b 7 mm

660300 7

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou  
koncovkou Šířka břitu b 14 mm

660300 14

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou  
koncovkou Šířka břitu b 5,5 mm

660300 5,5

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou  
koncovkou Šířka břitu b 3,5 mm

660300 3,5

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou  
koncovkou Šířka břitu b 9 mm

660300 9