



## Silové stranové štípací kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 180mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	723500 180
GTIN	4003773022985
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Silná hlava, induktivně kalené břity (cca 64 HRC), vložený kloub bez vůle.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

**Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201** pro práce pod napětím do 1 000 V.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

### Technický popis

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	3,8 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2,2 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2,7 mm
Celková délka	180 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	chromované
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště