



Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí, Šířka břitu b: 14mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660800 14
GTIN	4045197373090
Třída artiklu	62F

Popis

Provedení:

Rukojeť z utěsněného bukového dřeva, s koženou úderovou koncovkou. Čepel z chromvanadové oceli, průběžně prokalené. **Od vel. 5,5 průchozí čepel s 6hranným osazením pro otevřený klíč.** Leskle niklovaný povrch.

Technický popis

Síla břitu a	2,5 mm
Celková délka	384 mm
Délka čepele	250 mm
Šířka břitu b	14 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	17 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky