



## Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform a úderovou koncovkou, Šířka břitu b: 4,5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	660300 4,5
GTIN	4013288018014
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami a **úderovou koncovkou** (vel. 12 a 14 bez měkkých zón; vel. 3,5 bez úderové koncovky a s průchozí čepelí). **6hranná čepel** z houževnaté speciální oceli **průchozí až na konec rukojeti**. Od vel. 4,5 se 6hranným osazením pro maticový klíč. Povrch matně chromovaný.

### Technický popis

Délka čepele	90 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	8 mm
Celková délka	188 mm
Síla břitu a	0,8 mm
Šířka břitu b	4,5 mm
Označení výrobce	932 A
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky