




Sada plochých šroubováků s rukojetí Kraftform a úderovou koncovkou, Počet šroubováků: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660310 8
GTIN	4013288101785
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami a **úderovou koncovkou** (vel. 12 a 14 bez měkkých zón; vel. 3,5 bez úderové koncovky a s průchozí čepelí). **6hranná čepel** z houževnaté speciální oceli **průchozí až na konec rukojeti**. Od vel. 4,5 se 6hranným osazením pro maticový klíč. Povrch matně chromovaný.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 660300: vel. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12; 14

Technický popis

Počet šroubováků	8
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 3,5 mm	660300 3,5
Držák šroubů Typ 1	666425 1

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 10 mm	660300 10
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 5,5 mm	660300 5,5
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 14 mm	660300 14
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 12 mm	660300 12
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 9 mm	660300 9
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 4,5 mm	660300 4,5
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 7 mm	660300 7