

HOLEX**Sada plochých šroubováků s dřevěnou rukojetí, Počet šroubováků: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660810 5
GTIN	4045197372482
Třída artiklu	62F

Popis**Provedení:**

Rukojeť z utěsněného bukového dřeva, s koženou úderovou koncovkou. Čepel z chromvanadové oceli, průběžně prokalené. **Od vel. 5,5 průchozí čepel s 6hranným osazením pro otevřený klíč.** Leskle niklovaný povrch.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 660800: vel. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9

Technický popis

Počet šroubováků	5
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 9 mm	660800 9
Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660800 3,5
Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 12 mm	660800 12
Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	660800 5,5

Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 4,5 mm	660800 4,5
Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 14 mm	660800 14
Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 7 mm	660800 7
Držák šroubů Typ 1	666425 1
Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 10 mm	660800 10